

Quick Start Guide

Guía de Inicio Rápido / Guide de démarrage rapide /
Schnellstartanleitung / Guida d'avvio rapido

TRIPP LITE
SERIES

HDMI KVM Switches with 4K Video, Audio and Peripheral Sharing

KVM HDMI con Video 4K, Audio y Compartido de Periféricos
Commutateurs KVM HDMI avec partage vidéo,
audio et périphérique 4K

HDMI KVM Switches (Schalter) mit 4 K Video,
Audio und Peripherie-Sharing

Switch KVM HDMI con video 4K, audio e condivisione di periferiche

B005-HUA2-K

B005-HUA4



Purchased product may differ from image.

El producto comprado puede diferir de la imagen.

Le produit acheté peut différer de l'image.

Das gekaufte Produkt kann vom Bild abweichen.

Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.

EATON

Powering Business Worldwide


Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

Refer to the following steps and diagram to set up your KVM switch installation.

Note: Before making any connections, make sure power to all devices connected to the KVM switch is turned off. Unplug the power cords of any computers that have the Keyboard Power On function.

Note: Shown below is B005-HUA2-K. B005-HUA4 is identical except it has four ports.



1. Connect computers to the USB-B input ports using USB cables. Connect the computers' microphone and stereo audio ports using 3.5 mm audio cables. Connect computers to the "HDMI In" ports using HDMI cables.
2. Connect a keyboard and mouse to the USB-A ports on the rear panel. Connect a microphone and amplifier to the microphone and stereo audio ports using 3.5 mm audio cables. Connect a monitor to "HDMI Out" using a HDMI cable.
3. Connect the included DC power supply, and press the Power button. The Power LED will illuminate. When computers are connected to the PC1 and PC2 ports, the Online LEDs will illuminate.
4. Press the buttons on the front panel to select the desired computer. The Select LED will illuminate to indicate which computer is currently selected. The monitor will show the corresponding image, and the selected computer can be controlled via keyboard and mouse.

Installation


Instalación / Installation /
Installation / Installazione

- The included IR Remote Control works the same as the pushbuttons:
 - For input: "1" specifies PC1 and "2" specifies PC2.
 - For loop switching: Order is PC1>PC2>PC1>...
- USB peripherals, such as printers, scanners and thumb drives, can be connected to the front-panel USB-A ports.

Español

Refiérase a los siguientes pasos y diagrama para configurar la instalación de su KVM.

Nota: Antes de efectuar cualquier conexión, cerciórese que estén apagados todos los dispositivos conectados al KVM. Desconecte los cables de alimentación de cualquier computadora que tenga la función de encendido de teclado.



- Conecte computadoras a los puertos de entrada USB B usando cables USB. Conecte los puertos de micrófono y audio estéreo de las computadoras usando cables de audio de 3.5 mm. Conecte computadoras a los puertos "HDMI In" usando cables HDMI.
- Conecte un teclado y mouse a los puertos USB A en el panel posterior. Conecte un micrófono y amplificador a los puertos de micrófono y audio estéreo usando cables de audio de 3.5 mm. Conecte un monitor a "HDMI Out" usando un cable HDMI.
- Conecte la fuente de alimentación de CD incluida y oprima el botón de encendido. Se iluminará el LED de encendido. Cuando las computadoras estén conectadas a los puertos PC1 y PC2, se encenderán los LEDs en línea.

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione


4. Oprima los botones en el panel frontal para seleccionar la computadora deseada. El LED Select se iluminará para indicar qué computadora está seleccionada actualmente. El monitor mostrará la imagen correspondiente y la computadora seleccionada puede controlarse mediante teclado y mouse.
5. El control remoto IR incluido trabaja igual que los botones:
 - a. Para entrada: "1" específica PC1 y "2" específica PC2.
 - b. Para el cambio de ciclo: El orden es C1>PC2>PC1>...
6. Los periféricos USB, como impresoras, escáneres y memorias USB, pueden conectarse a los puertos USB A en el panel frontal.

Français

Reportez-vous aux étapes et au diagramme suivants pour configurer l'installation de votre commutateur KVM.

Remarque : Avant d'effectuer des connexions, assurez-vous que l'alimentation de tous les appareils connectés au commutateur KVM est coupée. Débranchez les cordons d'alimentation de tous les ordinateurs dotés de la fonction de mise sous tension du clavier.

Remarque : vous trouverez illustré ci-dessous le B005-HUA2-K. Le B005-HUA4 est identique à l'exception qu'il a quatre ports.



Installation

Instalación / Installation /
Installation / Installazione

1. Connectez des ordinateurs aux ports d'entrée USB-B à l'aide de câbles USB. Connectez le microphone et les ports audio stéréo des ordinateurs à l'aide de câbles audio de 3,5 mm. Connectez les ordinateurs aux ports « HDMI In » à l'aide de câbles HDMI.
2. Connectez un clavier et une souris aux ports USB-A du panneau arrière. Connectez un microphone et un amplificateur aux ports microphone et audio stéréo à l'aide de câbles audio de 3,5 mm. Connectez un moniteur à « HDMI Out » à l'aide d'un câble HDMI.
3. Connectez l'alimentation CC incluse et appuyez sur le bouton d'alimentation. Le voyant d'alimentation « Power » s'allumera. Lorsque les ordinateurs sont connectés aux ports PC1 et PC2, les LED « Online » s'allument.
4. Appuyez sur les boutons du panneau avant pour sélectionner l'ordinateur souhaité. La LED « Select » s'allumera pour indiquer quel ordinateur est actuellement sélectionné. Le moniteur affichera l'image correspondante et l'ordinateur sélectionné pourra être contrôlé via le clavier et la souris.
5. La télécommande IR incluse fonctionne de la même manière que les boutons-poussoirs :
 - a. Pour la saisie : « 1 » spécifie PC1 et « 2 » spécifie PC2.
 - B : Pour la commutation en boucle : l'ordre est PC1>PC2>PC1>...
6. Les périphériques USB, tels que les imprimantes, les scanners et les clés USB, peuvent être connectés aux ports USB-A du panneau avant.

Installation


Instalación / Installation /
Installation / Installazione

Deutsch

Beachten Sie die folgenden Schritte und das Diagramm, um die Installation Ihrer KVM Switch einzurichten.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte, die an die KVM Switch angeschlossen sind, ausgeschaltet sind, bevor Sie irgendwelche Verbindungen herstellen. Ziehen Sie das Netzkabel von allen Computern, die über die Funktion „Keyboard Power On“ verfügen.

Hinweis: Die Abbildung unten zeigt B005-HUA2-K. B005-HUA4 ist identisch, hat aber vier Anschlüsse.



1. Schließen Sie Computer über USB-Kabel an die USB-B-Eingänge an. Verbinden Sie die Mikrofon- und Stereo-Audioanschlüsse der Computer mit 3,5-mm-Audiokabeln. Schließen Sie Computer mit HDMI-Kabeln an die „HDMI In“-Anschlüsse an.
2. Schließen Sie eine Tastatur und eine Maus an die USB-A-Anschlüsse auf der Rückwand an. Schließen Sie ein Mikrofon und einen Verstärker mit 3,5 mm Audiokabeln an die Mikrofon- und Stereo-Audioanschlüsse an. Schließen Sie einen Monitor über ein HDMI-Kabel an „HDMI Out“ an.
3. Schließen Sie das mitgelieferte DC-Netzteil an und drücken Sie die Power-Taste. Die Power-LED leuchtet. Wenn Computer an die Ports PC1 und PC2 angeschlossen sind, leuchten die Online-LEDs auf.

Installation

Instalación / Installation /
Installation / Installazione


- Drücken Sie die Tasten auf der Frontblende, um den gewünschten Computerauswählen. Die Select-LED leuchtet, um anzuzeigen, welcher Computer gerade ausgewählt ist. Auf dem Monitor wird das entsprechende Bild angezeigt, und der ausgewählte Computer kann über Tastatur und Maus gesteuert werden.
- Die mitgelieferte IR-Fernbedienung funktioniert genauso wie die Drucktasten:
 - Für die Eingabe: „1“ steht für PC1 und „2“ für PC2.
 - Für die Schleifenschaltung: Die Reihenfolge lautet PC1>PC2>PC1>...
- USB-Peripheriegeräte wie Drucker, Scanner und USB-Sticks können an die USB-A-Anschlüsse an der Vorderseite angeschlossen werden.

Italiano

Per configurare lo switch KVM, fare riferimento ai seguenti passaggi e al diagramma di installazione.

Nota: prima di effettuare qualsiasi collegamento, accertarsi che tutti i dispositivi collegati allo switch KVM siano spenti. Scollegare i cavi di alimentazione di tutti i computer che dispongono di funzione di accensione della tastiera.

Nota: qui sotto è raffigurato il B005-HUA2-K. Il B005-HUA4 è identico, ma ha quattro porte.



Installation

Instalación / Installation /
Installation / Installazione

1. Collegare i computer alle porte di ingresso USB-B utilizzando i cavi USB. Collegare il microfono e le porte audio stereo dei computer utilizzando i cavi audio 3,5 mm. Collegare i computer alle porte di ingresso "HDMI In" utilizzando i cavi HDMI.
2. Collegare una tastiera e un mouse alle porte USB-A nel pannello posteriore. Collegare un microfono e un amplificatore alle porte microfono e audio stereo utilizzando i cavi audio 3,5 mm. Collegare un monitor all'uscita "HDMI Out" utilizzando un cavo HDMI.
3. Collegare l'alimentatore CC in dotazione e premere il pulsante POWER. Il LED di alimentazione si accende. Quando i computer sono collegati alle porte PC1 e PC2, i LED Online si accendono.
4. Premere i pulsanti sul pannello frontale per selezionare il computer desiderato. Il LED di selezione si accenderà per indicare il computer attualmente selezionato. Il monitor mostrerà l'immagine corrispondente e il computer selezionato potrà essere controllato tramite tastiera e mouse.
5. Il telecomando IR in dotazione funziona come i pulsanti:
 - A Per l'ingresso: "1" indica il PC1 e "2" indica il PC2.
 - b. Per la commutazione del loop: l'ordine è PC1>PC2>PC1>...
6. Le periferiche USB, come stampanti, scanner e chiavette USB, possono essere collegate alle porte USB-A del pannello frontale.

Warranty

Garantía / Garantie / Garantie / Garanzia

3-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit TrippLite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Español

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite TrippLite.Eaton.com/support/product-returns. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

Salvo por lo que se indicó aquí, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

Salvo por lo que se indicó anteriormente, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Français

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que nos produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. Notre responsabilité, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Visitez TrippLite.Eaton.com/support/product-returns avant d'envoyer de l'équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF AUX TERMES DES PRÉSENTS, NOUS N'ÉMETTONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisent pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉQUENTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AVANT ÊTRE AVISÉS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, nous ne pourrions être tenus responsables de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

La politique d'Eaton en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis.

Deutsch

3 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie TrippLite.Eaton.com/support/product-returns, bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER ÜBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Eaton hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Italiano

GARANZIA LIMITATA DI 3 ANNI

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di tre (3) anni dalla data dell'acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Prima di inviare un prodotto per la riparazione, visitare TrippLite.Eaton.com/support/product-returns. La presente garanzia non si applica alle attrezzature danneggiate accidentalmente, per negligenza o errata applicazione o che siano state in qualsiasi modo alterate o modificate.

Salvo quanto qui predisposto, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. In alcuni Stati non sono consentite la limitazione o l'esclusione di garanzie implicite; pertanto, in tali casi, le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all'acquirente.

Salvo quanto previsto sopra, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA FOSSIMO AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI. Nello specifico, non siamo responsabili di alcun costo, quali mancati redditi o guadagni, perdita di attrezzature, perdita dell'uso di attrezzature, perdita di dati, costi relativi a soluzioni alternative, reclami da parte di terzi, o di altra natura.

Eaton segue una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2023 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 23-11-065 / 93-49B4_RevA
December 2023

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.