

## Quick Start Guide

Guía de Inicio Rápido / Guide de démarrage rapide /  
Schnellstartanleitung / Guida d'avvio rapido

**TRIPP LITE**  
SERIES

### **4K HDMI Splitters** **Divisores HDMI 4K** **Répartiteurs HDMI 4 K** **4K-HDMI-Splitter** **Splitter HDMI 4K**

B118-002-UHD-2

B118-004-UHD-2



Purchased product may differ from image.  
El producto comprado puede diferir de la imagen.  
Le produit acheté peut différer de l'image.  
Das gekaufte Produkt kann vom Bild abweichen.  
Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.

**EATON**

*Powering Business Worldwide*

# Installation

## Instalación / Installation / Installation / Installazione

**Note:** The maximum distances referenced to in these instructions have been tested using 28 AWG Premium High-Speed HDMI cables at a 4K x 2K UHD video resolution of 3840 x 2160 @ 60 Hz with 36-bit (12 bits per channel) Deep Color.

1. Make sure the power is turned off for all devices that will be connected.
2. Connect the HDMI source to the Input port on the splitter.  
**Note:** The length of the HDMI cable connecting the source to the splitter must not exceed 15 ft. (4 m).
3. Connect an available Output port on the splitter to the HDMI Input port of the display.  
**Note:** The length of the HDMI cable connecting the splitter to the display must not exceed 15 ft. (4 m).
4. Repeat step 3 for the splitter's remaining Output ports.
5. Connect the included power supply to the splitter, then plug it into a surge protector, power distribution unit (PDU) or uninterruptible power supply (UPS).
6. Turn on the power to the HDMI source, splitter and displays.

## Cascade Installation

The number of connected monitors can be expanded by cascading up to three levels of splitters together. Up to 64 displays can be connected by cascading a B118-004-UHD-2 from each port in a three-level installation. It is recommended you use P569-XXX-CERT Series Premium High-Speed HDMI cables.

1. Make sure the power to all the devices you will be connecting is turned off.
2. Connect the HDMI source to the Input port on the first-level splitter.  
**Note:** The length of the HDMI cable connecting the source to the splitter must not exceed 16 ft. (5 m).
3. Connect an available Output port on the first-level splitter to the HDMI Input port on a second-level splitter. Note: The length of the HDMI cable connecting the first and second level splitters must not exceed 10 ft. (3 m).
4. Repeat Step 3 for each additional splitter you wish to add (no more than 3 levels of splitters can be cascaded).
5. Connect an available Output port on your splitter(s) to the display's HDMI Input port.  
**Note:** The length of the HDMI cable connecting the splitter to the display must not exceed 16 ft. (5 m).

2

## Installation

### Instalación / Installation / Installation / Installazione

6. Repeat Step 5 for the remaining Output ports in the installation.
7. Connect the included power supply to the splitter, then plug it into a surge protector, power distribution unit (PDU) or uninterruptible power supply (UPS).
8. Turn on the power to the HDMI source and displays.

## Español

**Nota:** Las distancias máximas referidas en estas instrucciones han sido probadas usando cables Premium HDMI de alta velocidad 28 AWG a una resolución de video de 4K x 2K UHD de 3840 x 2160 @ 60 Hz con color verdadero de 36 bits (12 bits por canal).

1. Asegúrese de que la alimentación esté apagada en todos los dispositivos que se conectarán.
2. Conecte la fuente HDMI al puerto de entrada en el divisor.  
**Nota:** La longitud del cable HDMI que conecta la fuente al divisor no debe exceder 4.6 m [15 pies].
3. Conecte un puerto de salida disponible en el divisor al puerto de entrada HDMI de la pantalla.  
**Nota:** La longitud del cable HDMI que conecta el divisor a la pantalla no debe exceder 4.6 m [15 pies].
4. Repita el paso 3 para los puertos de salida restantes del divisor.
5. Conecte la fuente de alimentación incluida al divisor y enchúfela en un supresor de sobretensiones, unidad de distribución de (PDU) o sistema de respaldo ininterrumpible (UPS).
6. Encienda la fuente HDMI, divisor y pantallas.

# Installation

## Instalación / Installation / Installation / Installazione

### Instalación en Cascada

El número de monitores conectados puede ampliarse hasta tres niveles en cascada de divisores juntos. Pueden conectarse hasta 64 pantallas colocando en cascada un B118-004-UHD-2 de cada puerto en una instalación de tres niveles. Se recomienda usar cables HDMI Premium de Alta Velocidad de la Serie P569-XXX-CERT.

1. Asegúrese de que todos los dispositivos que conectará estén apagados.
2. Conecte la fuente de HDMI al puerto de entrada en el divisor del primer nivel.  
**Nota:** La longitud del cable HDMI que conecta la fuente del separador no debe exceder 5 m [16.4 pies].
3. Conecte un puerto de Salida disponible en el divisor de primer nivel al puerto de entrada HDMI en un divisor del segundo nivel.  
**Nota:** La longitud del cable HDMI que conecta los divisores del primer y segundo niveles no debe exceder 3.05 m [10 pies].
4. Repita el paso 3 para cada divisor adicional que desee agregar (no más de 3 niveles de divisores pueden ser conectados en cascada).
5. Conecte un puerto de Salida disponible en su divisor al puerto de entrada HDMI de su pantalla.  
**Nota:** La longitud del cable HDMI que conecta del divisor a la pantalla no debe exceder 4.88 m [16 pies].
6. Repita el paso 5 para los puertos de salida restantes en la instalación.
7. Conecte la fuente de alimentación incluida al divisor y enchúfela en un supresor de sobretensiones, unidad de distribución de energía (PDU) o sistema de respaldo ininterrumpible (UPS).
8. Encienda la fuente HDMI y las pantallas.

# Installation

## Instalación / Installation / Installation / Installazione

### Français

**Remarque :** les distances maximales mentionnées dans ces instructions ont été testées à l'aide de câbles HDMI haute vitesse 28 AWG haut de gamme à une résolution vidéo UHD 4 K x 2 K de 3840 x 2160 à 60 Hz avec une profondeur de couleur de 36 bits (12 bits par canal).

1. Assurez-vous que tous les appareils qui seront connectés sont éteints.
2. Connectez la source HDMI au port d'entrée du répartiteur.  
**Remarque :** La longueur du câble HDMI reliant la source au répartiteur ne doit pas dépasser 15 pi (4 m).
3. Connectez un port de sortie disponible sur le répartiteur au port d'entrée HDMI de l'écran.  
**Remarque :** La longueur du câble HDMI reliant le répartiteur à l'écran ne doit pas dépasser 15 ft. (4 m).
4. Répétez l'étape 3 pour les autres ports de sortie du répartiteur.
5. Connectez le bloc d'alimentation fourni au répartiteur, puis branchez-le dans un parasurtenseur, une unité de distribution d'énergie (PDU) ou un onduleur (ASI).
6. Mettez sous tension la source HDMI, le répartiteur et les écrans.

### Installation en cascade

Le nombre de moniteurs connectés peut être augmenté en mettant en cascade jusqu'à trois niveaux de répartiteurs. Il est possible de connecter jusqu'à 64 écrans en mettant en cascade un B118-004-UHD-2 à partir de chaque port dans une installation à trois niveaux. Il est recommandé d'utiliser les câbles HDMI haute vitesse de la série P569-XXX-CERT haut de gamme.

1. Assurez-vous que tous les appareils que vous allez connecter sont hors tension.
2. Connectez la source HDMI au port d'entrée du répartiteur de premier niveau.  
**Remarque :** La longueur du câble HDMI reliant la source au répartiteur ne doit pas dépasser 16 pi (5 m).
3. Connectez un port de sortie disponible sur le répartiteur de premier niveau au port d'entrée HDMI d'un répartiteur de deuxième niveau.  
**Remarque :** la longueur du câble HDMI reliant les répartiteurs de premier et de deuxième niveau ne doit pas dépasser 10 pi (3 m).

## Installation

### Instalación / Installation / Installation / Installazione

4. Répétez l'étape 3 pour chaque répartiteur supplémentaire que vous souhaitez ajouter (pas plus de 3 niveaux de répartiteurs peuvent être mis en cascade).
5. Connectez un port de sortie disponible sur votre (vos) répartiteur(s) au port d'entrée HDMI de l'écran.  
**Remarque :** La longueur du câble HDMI reliant le répartiteur à l'écran ne doit pas dépasser 16 pi (5 m).
6. Répétez l'étape 5 pour les autres ports de sortie de l'installation.
7. Connectez l'alimentation électrique fournie au répartiteur, puis branchez-le sur un parasurtenseur, une unité de distribution d'énergie (PDU) ou un onduleur (UPS).
8. Mettez sous tension la source HDMI et les écrans.

## Deutsch

**Hinweis:** Die in dieser Anleitung angegebenen maximalen Entfernungen wurden mit 28 AWG Premium High-Speed HDMI-Kabeln bei einer 4K x 2K UHD-Videoauflösung von 3840 x 2160 @ 60 Hz mit 36 Bit (12 Bit pro Kanal) Deep Color getestet.

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte, die angeschlossen werden sollen, ausgeschaltet sind.
2. Schließen Sie die HDMI-Quelle an den Eingangsanschluss des Splitters an.  
**Hinweis:** Die Länge des HDMI-Kabels, das die Quelle mit dem Splitter verbindet, darf 4 m (15 ft) nicht überschreiten.
3. Verbinden Sie einen verfügbaren Ausgangsanschluss des Splitters mit dem HDMI-Eingangsanschluss des Monitors.  
**Hinweis:** Die Länge des HDMI-Kabels, das den Splitter mit dem Monitor verbindet, darf 4 m (15 ft) nicht überschreiten.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 für die übrigen Ausgangsanschlüsse des Splitters.
5. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Splitter an und verbinden Sie es dann mit einem Überspannungsschutz, einer Stromverteilungseinheit (PDU) oder einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV).
6. Schalten Sie die HDMI-Quelle, den Splitter und die Monitore ein.

# Installation

## Instalación / Installation / Installation / Installazione

### Hintereinandergeschaltete Installation

Die Anzahl der angeschlossenen Monitore kann durch Kaskadierung von bis zu drei Splitterebenen erweitert werden. Durch Kaskadierung eines B118-004-UHD-2 an jedem Port können bis zu 64 Monitore in einer dreistufigen Installation angeschlossen werden. Es wird empfohlen, Premium High-Speed-HDMI-Kabel der Serie P569-XXX-CERT zu verwenden.

1. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, die Sie anschließen möchten, ausgeschaltet sind.
2. Schließen Sie die HDMI-Quelle an den Eingangsanschluss des Splitters der ersten Ebene an.  
**Hinweis:** Die Länge des HDMI-Kabels, das die Quelle mit dem Splitter verbindet, darf 5 m (16 ft) nicht überschreiten.
3. Verbinden Sie einen verfügbaren Ausgangsanschluss des Splitters der ersten Ebene mit dem HDMI-Eingangsanschluss eines Splitters der zweiten Ebene.  
**Hinweis:** Die Länge des HDMI-Kabels, das den Splitter der ersten Ebene mit dem Splitter der zweiten Ebene verbindet, darf 3 m (10 ft) nicht überschreiten.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 für jeden weiteren Splitter, den Sie hinzufügen möchten (es können maximal 3 Splitterebenen hintereinandergeschaltet werden).
5. Verbinden Sie einen verfügbaren Ausgangsanschluss Ihres/r Splitter(s) mit dem HDMI-Eingangsanschluss des Monitors.  
**Hinweis:** Die Länge des HDMI-Kabels, das den Splitter mit dem Monitor verbindet, darf 5 m (16 ft) nicht überschreiten.
6. Wiederholen Sie Schritt 5 für die übrigen Ausgangsanschlüsse der Installation.
7. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Splitter an und verbinden Sie es dann mit einem Überspannungsschutz, einer Stromverteilungseinheit (PDU) oder einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV).
8. Schalten Sie die HDMI-Quelle und die Monitore ein.

# Installation

## Instalación / Installation / Installation / Installazione

### Italiano

*N.B.: le distanze massime a cui si fa riferimento in queste istruzioni sono state testate utilizzando cavi HDMI 28 AWG Premium ad alta velocità con una risoluzione video 4K x 2K UHD di 3840 x 2160 @ 60 Hz con Deep Color a 36 bit (12 bit per canale).*

1. Ci si assicuri che l'alimentazione sia staccata per tutti i dispositivi che verranno collegati.
2. Si colleghi la sorgente HDMI alla porta di ingresso dello splitter.  
**N.B.:** la lunghezza del cavo HDMI che collega la sorgente allo splitter non deve superare 15 ft. (4 m).
3. Si colleghi una porta di uscita disponibile sullo splitter alla porta di ingresso HDMI del display.  
**N.B.:** la lunghezza del cavo HDMI che collega lo splitter al display non deve superare 15 ft. (4 m).
4. Si ripeta il passaggio 3 per le altre porte di uscita dello splitter.
5. Si colleghi l'alimentatore incluso allo splitter, quindi lo si inserisca in un protettore di sovratensione, in un'unità di distribuzione elettrica (PDU) o in un gruppo di continuità (UPS).
6. Si accendano la sorgente HDMI, lo splitter e i display.



# Installation

## Instalación / Installation / Installation / Installazione

### Installazione a cascata:

il numero di monitor collegati si può espandere collegando insieme a cascata fino a tre livelli di splitter; è possibile connettere fino a 64 display collegando in cascata un B118-004-UHD-2 da ciascuna porta in un'installazione a tre livelli; si consiglia di utilizzare i cavi HDMI Premium ad alta velocità della serie P569-XXX-CERT.

1. Ci si assicuri che l'alimentazione sia staccata per tutti i dispositivi da collegare.
2. Si colleghi la sorgente HDMI alla porta di ingresso dello splitter di primo livello.  
**N.B.:** la lunghezza del cavo HDMI che collega fonte allo splitter non deve superare 16 ft. (5 m).
3. Si colleghi una porta di uscita disponibile sullo splitter di primo livello alla porta di ingresso HDMI di uno splitter di secondo livello.  
**N.B.:** la lunghezza del cavo HDMI che collega gli splitter di primo e secondo livello non deve superare 10 ft. (3 m).
4. Si ripeta il passaggio 3 per ogni splitter aggiuntivo da aggiungere (non è possibile collegare in cascata più di 3 livelli di splitter).
5. Si colleghi una porta di uscita disponibile sugli splitter alla porta di ingresso HDMI del display.  
**N.B.:** la lunghezza del cavo HDMI che collega lo splitter al display non deve superare 16 ft. (5 m).
6. Si ripeta il passaggio 5 per le altre porte di uscita dell'installazione.
7. Si colleghi l'alimentatore incluso allo splitter, quindi lo si inserisca in un protettore di sovratensione, in un'unità di distribuzione elettrica (PDU) o in un gruppo di continuità (UPS).
8. Si accendano la sorgente HDMI e i display.

## Warranty

Garantía / Garantie /  
Garantie / Garanzia

### 1-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit **[TrippLite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns)** before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

## Warranty

Garantía / Garantie /  
Garantie / Garanzia

### Español

#### **GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO**

Garantizamos por un (1) año a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite **[TrippLite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns)**. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

## **Warranty**

**Garantía / Garantie /  
Garantie / Garanzia**

### **Français**

#### **GARANTIE LIMITÉE DE 1 ANNÉE**

Nous garantissons que nos produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de un (1) année à partir de la date d'achat initiale. Notre responsabilité, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Visiter **[Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns)** avant d'envoyer de l'équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF AUX TERMES DES PRÉSENTES, NOUS N'ÉMETTONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, nous ne pourrions être tenus responsables de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

La politique d'Eaton en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis.

# Warranty

**Garantía / Garantie /  
Garantie / Garanzia**

## Deutsch

### 1 JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von eins (1) Jahr ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie **[Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns)**, bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Eaton hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

# Warranty

**Garantía / Garantie /  
Garantie / Garanzia**

## Italiano

### GARANZIA LIMITATA DI 1 ANNO

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di uno (1) anno dalla data dell'acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Prima di inviarci un prodotto per la riparazione, visitare **[TrippLite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns)**. La presente garanzia non si applica alle attrezzature danneggiate accidentalmente, per negligenza o errata applicazione o che siano state in qualsiasi modo alterate o modificate.

SALVO QUANTO QUI PREDISPOSTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. In alcuni Stati non sono consentite la limitazione o l'esclusione di garanzie implicite; pertanto, in tali casi, le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all'acquirente.

SALVO QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA FOSSIMO AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI. Nello specifico, non siamo responsabili di alcun costo, quali mancati redditi o guadagni, perdita di attrezzature, perdita dell'uso di attrezzature, perdita di software, perdita di dati, costi relativi a soluzioni alternative, reclami da parte di terzi, o di altra natura.

Eaton segue una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.





Eaton  
1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
Eaton.com

© 2023 Eaton  
All Rights Reserved  
Publication No. 23-08-360 /  
93-489E\_RevA  
December 2023

Eaton is a registered  
trademark.

All trademarks are property  
of their respective owners.