

Quick Start Guide

Guía de Inicio Rápido / Guide de démarrage rapide /
Schnellstartanleitung / Guida d'avvio rapido

TRIPP LITE
SERIES

PoE to USB Micro-B and RJ45 Active Splitter

NPOE-SPL-G-5VMU

PoE a USB Micro-B y Divisor Activo RJ45

PoE vers USB Micro-B et répartiteur actif RJ45

PoE zu USB Micro-B und RJ45 Active Splitter

Da PoE a USB Micro-B e RJ45 Active Splitter



Purchased product may differ from image.
El producto comprado puede diferir de la imagen.
Le produit acheté peut différer de l'image.
Das gekaufte Produkt kann vom Bild abweichen.
Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.

EAT•N

Powering Business Worldwide

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

1. Using existing or newly installed Cat5e/6/6a cabling, connect the NPOE-SPL-G-5VMU to an IEEE 802.3af-compliant PoE switch or 48V injector.
2. Connect the RJ45 (Data Out) connector to transmit data.
3. Connect the Micro USB (Power Out) connector to supply 5V 1A (5W).

Español

1. Con el cableado Cat5e/6/6a existente o recién instalado, conecte el NPOE-SPL-G-5VMU a un inyector de 48 V o a un switch PoE compatible con IEEE.802.3af.
2. Conecte el conector RJ45 (Salida de datos) a los datos transmitidos.
3. Conecte el conector Micro USB (Salida de energía) a la alimentación de 5 V 1 A (5 W).

Français

1. Utilisez un câblage Cat5e/6/6a existant ou nouvellement installé pour raccorder le NPOE-SPL-G-5VMU à un commutateur PoE IEEE compatible 802.3af ou à un injecteur 48 V.
2. Raccordez le connecteur RJ45 (sortie de données) pour transmettre des données.
3. Raccordez le connecteur Micro USB (sortie d'alimentation) pour alimenter en 5 V 1 A (5 W).

Deutsch


1. Verbinden Sie NPOE-SPL-G-5VMU über eine vorhandene oder neu installierte Cat5e/6/6a Verkabelung mit einem IEEE 802.3af-compliant PoE-Switch oder 48 V Injektor.
2. Schließen Sie den Anschluss RJ45 (Data Out) an, um Daten zu übertragen.
3. Schließen Sie den Micro-USB-Anschluss (Power Out) an die Stromversorgung 5 V 1 A (5 W) an.

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

Italiano

1. Utilizzando il cablaggio Cat5e/6/6a esistente o appena installato, colleghi NPOE-SPL-G-5VMU a uno switch PoE IEEE 802.3af-compliant o a un iniettore 48 V.
2. Colleghi il connettore RJ45 (Data Out) per trasmettere i dati.
3. Colleghi il connettore Micro USB (Power Out) all'alimentazione 5 V 1 A (5 W).



- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1 PoE Switch | 5 PoE Splitter |
| 2 PoE Injector | 6 Data |
| 3 Cable length up to 328 ft. (100 m) | 7 5V Power |
| 4 Data + Power | 8 Raspberry Pi |

Español

- | | |
|--|--------------------|
| 1 Switch PoE | 5 Divisor PoE |
| 2 Inyector PoE | 6 Datos |
| 3 Longitud del cable de hasta 100 m [328 pies] | 7 Corriente de 5 V |
| 4 Datos + Energía | 8 Raspberry Pi |

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

Français

- ❶ Commutateur PoE
- ❷ Injecteur PoE
- ❸ Longueur de câble jusqu'à 100 m
- ❹ Données + alimentation
- ❺ Répartiteur PoE
- ❻ Données
- ❼ Alimentation 5 V
- ❽ Raspberry Pi

Deutsch

- ❶ PoE-Schalter
- ❷ PoE Injektor
- ❸ Kabellänge bis zu 100 m
- ❹ Daten und Strom
- ❺ PoE-Splitter
- ❻ Daten
- ❼ 5 V Strom
- ❽ Raspberry Pi

Italiano

- ❶ Interruttore PoE
- ❷ Iniettore PoE
- ❸ Lunghezza del cavo fino a 328 ft. (100 m)
- ❹ Dati + alimentazione
- ❺ Splitter PoE
- ❻ Dati
- ❼ 5 V Potenza
- ❽ Raspberry Pi

Warranty

**Garantía / Garantie /
Garantie / Garanzia**

3-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit Triplite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Español

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite Triplite.Eaton.com/support/product-returns. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

Warranty

**Garantía / Garantie /
Garantie / Garanzia**

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Français

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que nos produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. Notre responsabilité, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Visiter Tripplite.Eaton.com/support/product-returns avant d'envoyer de l'équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF AUX TERMES DES PRÉSENTES, NOUS N'ÉMETTONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, nous ne pourrions être tenus responsables de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

La politique d'Eaton en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis.

Warranty

**Garantía / Garantie /
Garantie / Garanzia**

Deutsch

3 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie TrippLite.Eaton.com/support/product-returns, bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Eaton hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Warranty

Garantía / Garantie /
Garantie / Garanzia

Italiano

GARANZIA LIMITATA DI 3 ANNI

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di tre (3) anni dalla data dell'acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Prima di inviarci un prodotto per la riparazione, visitare [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.eaton.com/support/product-returns). La presente garanzia non si applica alle attrezzature danneggiate accidentalmente, per negligenza o errata applicazione o che siano state in qualsiasi modo alterate o modificate.

SALVO QUANTO QUI PREDISPOSTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. In alcuni Stati non sono consentite la limitazione o l'esclusione di garanzie implicite; pertanto, in tali casi, le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all'acquirente.

SALVO QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA FOSSIMO AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI. Nello specifico, non siamo responsabili di alcun costo, quali mancati redditi o guadagni, perdita di attrezzature, perdita dell'uso di attrezzature, perdita di software, perdita di dati, costi relativi a soluzioni alternative, reclami da parte di terzi, o di altra natura.

Eaton segue una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
[Eaton.com](https://www.eaton.com)

© 2023 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 23-08-368 /
93-398E_RevB
September 2023

Eaton is a registered
trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.